


Das Rohr ist mit einem normalen
Rohrfalz von 5mm auszuführen.
Der Falz ist innen zu löten

Das Rohr ist in der mitte
des Tablettts zu platzieren.

alle Masse sind in mm



Eintrittstest ÜK2

Dunstrohreinfassung

Name:

Datum:

Gez.: AH

Datum:

Revidiert:

Blatt Nr.:
ET_102_02

13.05.08

Zeit: 2,5 Stunden

Material: CuTi Zink

250 x 250 / 200 x 400